

BT-288の6つのメリット


MERIT
01

新機能! スマートフォンやタブレットで カンタン遠隔操作

GooglePlay & AppStoreで入手可能な
アプリで操作。

離れた場所から動作状況が分かり、
操作が可能です。

※本製品の操作にはスマートフォンまたは、
タブレットが必要となります。



※画像はイメージです。



MERIT
02

短時間での処理能力を強化

従来品より、約半分の時間で処理が可能になりました。^{※1}

※1: CT値330までの処理時間

※環境や状況により処理時間は異なります。

従来品に比べ
除染時間が
およそ半分



MERIT
03

軽量・コンパクト

従来品よりコンパクトで軽量化され、
さらに持ち運びしやすくなりました。

MERIT
04

オペレーションイージー [全自動]

CT値設定後は機械が自動で運転、自動で停止するので、
だれでも安心して簡単にご使用いただけます。

MERIT
05

備蓄・調達管理、後処理が不要

オゾンガスの発生に必要なのは、酸素と電気だけ。
よって薬品とは異なり、備蓄や調達が不要です。
さらに、酸素からできたオゾンガスは除染などの反応後には、
酸素に戻ります。後処理の必要もありません。



MERIT
06

日常時でも災害時でも使用できます

設置例

全身除染

滅菌室で、CT値積算・制御運転機能付き。
オゾン除染・脱臭装置と耐オゾンガスマスクを利用し、
帰署後の隊員の全身除染(衣服も含む)を行う。



滅菌室を利用した隊員の全身除染



車両内・備品の完全除染

CT値積算・制御運転機能付きオゾン除染・脱臭装置を活用し、
救急車両と備品類の完全除染を行う。



エアテント・室内等の除染

- 公的機関(発熱外来)等の完全除染
- エアテント内の完全除染
- 署内の仮眠室等、各部屋の除染
- 隊員の装備品(防止衣等)の完全除染
- 現場(出動先)での完全除染 など



オゾンガス除染・やラン

現場の声

- 「菌やウイルス、ニオイを署内・家庭に持ち帰らずに除染ができるので、
安心して任務に就けます」
- 「オゾンの除染の効果が目で見てわかるので、安心です」
- 「後処理が不要で、使いやすく、便利です」
- 「効率よく除染することができ、助かっています。」

BT-1除染システム
オゾンで守る。

CT積算・制御運転機能付き オゾン除染・脱臭装置

BT-288



スマホでカンタン・遠隔操作が可能!
オゾン除染時間も短縮しました。

! 業務用 本製品は業務用として販売しており、一般のご家庭向け販売は行っておりません。

本製品は0.1ppm以上の高濃度オゾンが発生する業務用オゾン発生器です。必ず無人環境下でご使用ください。もしくはオゾンガスマスクを着用してご使用ください。
※本製品は開発につき、デザインや仕様が変更になる場合があります。